


# Технические характеристики продукта

Спецификации



## КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 4ММ<sup>2</sup>, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕН

NSYTRV42PE

### Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg TR
Тип продукта	Клеммная коробка
Краткое название устройства	TRV
Тип клеммного блока	С заземлением
Уровень клеммного блока	1
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Номинальн. сечение	4 мм <sup>2</sup>
Ширина	47,7 mm
Цвет	Зеленый-желтый
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.

### Дополнительные характеристики

	6,2 mm
Высота	47,5 mm
Соединения – клеммы	1 Винтовой зажим: Со стороны источника питания 1 Винтовой зажим: Верхние
<b>Number of connections</b>	2
Положение присоединения	Боковые
Кол-во входов для измерения	2
Сечение кабеля	0,14...6 мм <sup>2</sup> , жесткий кабель 0,2...4 мм <sup>2</sup> , гибкий с кабельным наконечником 0,14...6 мм <sup>2</sup> , гибкий без наконечника
Момент затяжки	0,6...0,8 Н·м
Длина зачистки проводов	9 mm
Тип инструмента	Соединение: отвертка Разъединитель: отвертка
Материал	Полиамид 6/6: изолированный корпус
Потери в диэлектрике	0,01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250 0,01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4
Диэлектрическая постоянная	3,7 при 1 МГц
Удельное сопротивление	10000 Мом·м в соответствии с IEC 60093

10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30

Поверхностное сопротивление	1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30
Сопротивление току утечки	500 СТИ (> 400 кВ) в соответствии с IEC 60093 500 СТИ (> 400 кВ) в соответствии с VDE 0303-T30
Огнестойкость	V0, толщина 0,8 мм в соответствии с UL 94
Вес нетто	13,38 g
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial KAedra Pragma TeSys
Совместимость продукта	Шкафы Spacial

## Условия эксплуатации

Сертификаты	VDE ATEX LR CSA GL DNV EAC IEC-Ex cURus
Электрическая прочность изоляции	1000 мила в соответствии с IEC 60243-1
Температура окружающей среды	-40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	25,200 cm
Package 1 Length	6,800 cm
Package 1 Weight	13,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	25,200 cm
Package 2 Length	6,800 cm
Package 2 Weight	668,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	10400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	151,944 kg

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	Да
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

## Рекомендуемая замена