

RDC2-0026 BOM

количество	позиция	наименование	код товара
2	C1, C4	4.7 мкФ Y5V 10% 10В 0603	9000103929
5	C2, C5, C6, C8, C9	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
1	C3	0.01 мкФ, Y5V 50В, +80-20%, 0603	990818187
1	C7	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
1	DD1	STM32F042F6P6	9000329866
1	DA1	LP2985AIM5-3.3/NOPB	398602252
1	HL1	КР-1608MGC (зеленый)	939848017
6	R1, R6, R7, R10 - R12	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
1	R2	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
1	R3	0.063Вт 0603 390 Ом, 5%	44261
2	R4, R5	0.063Вт 0603 22 Ом, 5%	45498
2	R8, R9	0.063Вт 0603 3.3 кОм, 5%	64985
1	VD1	USBLC6-2SC6	9000039051
1	XS1	MiniUSB-A	587420270
3		PLS-4	174993133
1		SCS-24 (DS1009-24AN), DIP панель 24 контакта узкая	62963
1		Печатная плата RDC2-0026	9000421060