


## Z-образный профиль ВРМ-35


**Применение:**


- монтаж вертикальных кабельных трасс;
- подвес оборудования к стенам/потолку.

**Характеристики:**

- Z-образный профиль;
- толщина – 2,5 мм.

Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 4
1000	2,65	ВРМ3510	ВРМ3510HDZ	ВРМ3510INOX	ВРМ3510ZL
2000	5,3	ВРМ3520	ВРМ3520HDZ	ВРМ3520INOX	ВРМ3520ZL
3000	7,95	ВРМ3530	ВРМ3530HDZ	ВРМ3530INOX	ВРМ3530ZL

## Графики нагрузки


**Условия расчета профиля**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868;
- схема нагружения, шарнирно закрепленный профиль длиной L (мм), с приложенной нагрузкой F(кг) по центру профиля;
- $[\sigma]=165$  МПа – допустимые напряжения для холоднодеформированной стали с учетом коэффициента надежности по материалу;
- нагрузки F (кг) и прогибы f (мм) рассчитаны с учетом того, что допустимые напряжения для стали  $[\sigma]$  и максимальный прогиб, равный  $L/200$ , не превышаются.

