

СПЕЦИФИКАЦИЯ Автомобильный USB адаптер 5В 3.0А

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул модели	Car15W
Подключение	Прикуриватель автомобиля
Выходной тип разъема	USB x 1
Входное напряжение	12-24 В
Максимальный потребляемый ток от прикуривателя	1600 мА (при питании от 12В) 800 мА (при питании от 24В)
Выходное напряжение	4,75 – 5,25 В
Максимальный выходной ток	3000 мА
Температура эксплуатации	от 0 до 40 °С
Температура хранения	от -20 до 60 °С
Индикация	Светодиод синего цвета
Вес	18 г

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Защита от превышения по выходному току	отключение при превышении тока 3.9А
Защита от короткого замыкания выхода	есть
Уровень выходных пульсаций	≤ 200 мВ
Потребляемый ток в режиме ожидания	≤ 10 мА

2. ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

