

SS-595B, Дымоуловитель (Дымопоглотитель) настольный



Адаптированный мощный вентилятор поможет решить проблемы производств, не оборудованных вытяжками. Подходит для использования при пайке в лабораториях и на сборочных конвейерах. Компактен и устойчив. Имеет высокую эффективность при малом уровне шума. Хорошо поглощает дым. Активный угольный фильтр большой емкости легко заменяется.

Особенности

- 2 функции: вентилятор (для охлаждения) и дымопоглотитель (поглощает дым во время пайки)
- мотор 23W бесщёточный. Гарантирует длительный срок службы и тихую работу.
- Бесступенчатая регулировка мощности расхода воздуха от 0.2 до 1м³ / мин.
- Регулируемый угол установки
- Легкая замена фильтра
- Размещается на столе или подвешивается




Поглотитель дыма серии SS-595 предназначен для поглощения 80% потенциально вредных загрязняющих веществ; и его также можно использовать в качестве обдувочного вентилятора для снижения температуры. Плавный объем воздуха можно регулировать в соответствии с различными требованиями. Девять регулируемых углов позволяют пользователям регулировать поглотитель без каких-либо инструментов. Его можно разместить двумя способами: настольный или повесить на любую подставку. Новый бесщёточный двигатель SS-595 мощностью 23 Вт обеспечивает низкий уровень шума и длительный срок службы. С фильтром из активированного угля для поглощения флюса и свинцового дыма для защиты здоровья пользователя.

Предупреждение

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Перед снятием защитного устройства убедитесь, что поглотитель дыма отключен от источника питания.

Технические характеристики


| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Наименование | SS-595A | SS-595B | SS-595H |
| Напряжение и мощность | 110-120V~ 60HZ | 220-240V~ 50HZ | 220-240V~ 50HZ |
| Код питания |  A type 1.3M |  B type 1.3M |  H type 1.3M |
| Потребляемая мощность | 8-23W (регулируемый) | | |
| Вместимость | 0.2~1m ³ /min(max) (регулируемый) | | |
| Размеры | 220*220*145мм | | |
| Вес | 1,200г | | |
| Аксессуары | Фильтр (1 шт.) | | |



Режим зависания



Режим настольный



1. Переключатель питания
2. Ручка регулировка скорости
3. Поворотный стержень
4. Подставка

Дополнительные аксессуары

Фильтр с активированным углем

| | |
|--|--------------|
| Позиция | 5SS-593-F |
| Размер | 130x130x10мм |
| Количество фильтра активированным углем | с 7г |
| Максимальное поглощение массы вредных компонентов на один фильтр | 2г |

Инструкция по использованию

1. Установите фильтр с активированным углем из нижней части.
2. Включите выключатель питания.
3. Отрегулируйте угол наклона и объем ветра в соответствии с требованиями.
4. Обратную сторону можно использовать как вентилятор.

Замена фильтра

При нормальных условиях эксплуатации фильтр следует заменить, поскольку его абсорбционная способность снижается.

Фильтр также может нуждаться в замене, когда налипает пыль. (Никогда не позволяйте фильтру намокнуть.)

SS-593B, Дымоуловитель (Дымопоглотитель) настольный



Адаптированный мощный вентилятор поможет решить проблемы производств, не оборудованных вытяжками. Подходит для использования при пайке в лабораториях и на сборочных конвейерах. Компактен и устойчив. Имеет высокую эффективность при малом уровне шума. Хорошо поглощает дым. Активный угольный фильтр большой емкости легко заменяется.

Руководство пользователя

Дымопоглотитель серии SS-593 - это портативный и настольный прибор, простой в установке и перемещении, низкий уровень шума и длительный срок службы. Он предназначен для поглощения 80% потенциально вредных загрязняющих веществ, выделяемых с дымом при пайке, для защиты здоровья припоев. Фильтрация осуществляется с помощью уретанового фильтра, пропитанного активированным углем.

SS-593 - это недавно разработанный продукт с высокопроизводительным вентилятором и фильтром с активированным углем, предназначенный для поглощения флюса и паров свинца.

Примечание по безопасности

Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с

недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.




Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Предупреждение

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Перед снятием защитного устройства убедитесь, что поглотитель дыма отключен от источника питания.

Технические характеристики

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Наименование позиции | SS-593A | SS-593B | SS-593H |
| Напряжение и мощность | 110-120V 23W | 220-240V 23W | 220-240V 23W |
| Код питания |  A type 1.5M |  B type 1.5M |  H type 1.5M |
| Вместимость | 1m ³ /min(max) | | |
| Размеры | 220*270*168мм | | |
| Вес | 1,400g | | |
| Аксессуары | Фильтр (2 шт) | | |

Дополнительные аксессуары

Фильтр с активированным углем

| | |
|--|--------------|
| наименование | 5SS-593-F |
| размер | 130x130x10мм |
| Количество фильтра активированным углем | с 7г |
| Максимальное поглощение массы вредных компонентов на один фильтр | 2г |


Инструкция по использованию

1. Откройте направляющую фильтра и установите фильтр с активированным углем.
2. Затем закройте направляющую фильтра.
3. Ослабьте ручку и отрегулируйте угол

Замена фильтра

При нормальных условиях эксплуатации фильтр следует заменить, поскольку его абсорбционная способность снижается.

Фильтр также может нуждаться в замене, когда налипает пыль. (Никогда не допускайте намокания фильтра.)



1. Переключатель питания
2. Ручка
3. Подставка
4. Фильтр
5. Решетка фильтра