


Лицевая панель плёночная чёрная FFS28x19B-21.7x13M - 28x19 мм, тонируемое окно 21.7x13 мм



Лицевая панель плёночная чёрная, внешние размеры - 28 x 19 мм, матовое тонируемое внутреннее окно 21.7 x 13 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Новое поколение лицевых панелей - минимальная толщина, скотч уже вырезан и наклеен на лицевую панель!

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Внутреннее окно матовое с тонировкой. Наличие тонировки маскирует выключенные сегменты индикатора.

Для крепления лицевой панели к тыльной стороне наклеен скотч в форме рамки.

Рекомендации по монтажу:

- Рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 0..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- Поверхность прибора обезжирить спиртом;
- Удалить защитный слой;
- Приклеить лицевую панель;

Толщина лицевой панели - 0,25 мм.

Лицевые панели FFS28x19B-21.7x13M можно использовать с индикаторами FYT-3631 и MT-30361G, а так же с другими индикаторами аналогичных размеров.

Габаритные размеры

