


Лицевая панель плёночная черная FFS57x26B-49x18M - 57x26 мм, тонируемое окно 49x18 мм



Лицевая панель черная, внешние размеры - 57 x 26 мм, матовое тонируемое внутреннее окно 49 x 18 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Новое поколение лицевых панелей - минимальная толщина, скотч уже вырезан и наклеен на лицевую панель!

Внутреннее окно матовое с тонировкой. Наличие тонировки маскирует выключенные сегменты индикатора.

Для крепления лицевой панели к тыльной стороне наклеен скотч в форме рамки.

Рекомендации по монтажу:

- Рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 0,5 мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- Поверхность прибора обезжирить спиртом;
- Удалить защитный слой;
- Приклеить лицевую панель;

Толщина лицевой панели - 0,25 мм.

Лицевые панели FFS57x26B-49x18M можно использовать с четырехразрядными светодиодными семисегментными дисплеями со сдвиговым регистром SHD0032, с индикаторами серии FYQ-5641 и аналогичными таких же размеров

Габаритные размеры

