

# Лицевая панель плёночная для STH0024, чёрная



Лицевая панель плёночная чёрная для термостата STH0024, внешние размеры - 74 x 29 мм, матовое тонированное внутреннее окно 49 x 17 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным термостатам STH0024.

Новое поколение лицевых панелей - минимальная толщина, скотч уже вырезан и наклеен на лицевую панель!

Внутренне окно матовое с тонировкой. Наличие тонировки маскирует выключенные сегменты индикатора.

Для крепления лицевой панели к тыльной стороне наклеен скотч в форме рамки.

Рекомендации по монтажу:

- Рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 0..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- Поверхность прибора обезжирить спиртом;
- Удалить защитный слой;
- Приклеить лицевую панель;

Толщина лицевой панели - 0,25 мм.

## Габаритные размеры

