







Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved



3D图

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, T = 0.10 ± 0.005;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03 mm;
3. 扭曲: 4.5° / 1000 mm, 拱形 5 mm / 1000 mm;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60 gf ~ 80 gf 之间
8. 镀底 50 ~ 80 U"min, 产品外表面镀全 1U"MIN

<p>深圳市蝙蝠无线科技有限公司 Shenzhen bats wireless co., LTD</p>		GENERAL TOLERANCE		SCALE: 1:1		DRAWN		DATE		DWG. NO.		TITLE		REV.	
		XX: ±0.50	X: ±0.35	X: ±2.0'	UNIT: mm	CHECK	DATE	681-0028A-2	客户图		A				
		X: ±0.25	X: ±1.0'	SIZE: A4	APPROVE	DATE	PARTS NO. (INTENDED USE)		RF Antenna Spring, SMT, L3.5*W1.5*H2.05mm		SHEET		1/1		
		.XX: ±0.15	.XX: ±0.5				BW0028AG-L3.5W1.5H2.05								