

Водонепроницаемость :	IP68
Сопротивление контактов ,не более :	<0,002 Ом
Диэлектрические сопротивление :	>500 МОм
Рабочий ток :	7.5 А
Диаметр контакта :	1.5 мм
Диаметр входящего кабеля :	4-7 мм
Статическое напряжение ( При нормальной температуре ) :	3 кВ
Рабочая температура :	-60 +105 °С
Материал корпуса :	огнестойкий / анти-УФ нейлон PA66 RL94V-0
Кол-во сочлений / расчлений :	>3000 раз

