

КТ 6-7



КОНТАКТ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ



Стационарный свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор с регулирующим клапаном

Технология и преимущества:

- AGM** Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- AW PRO** Технология AW PRO (Auto Welding Professional) позволяет производить продукт высочайшего качества.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
- Низкий саморазряд.
- ABS** Корпус аккумулятора выполнен из ударопрочного пластика ABS.
- Соответствует требованиям стандартов UL, IEC, ГОСТ Р.



ОДОБРЕНО
ВНИПО

Конструкция аккумулятора:

Корпус	ABS пластик
Крышка	ABS пластик
Положительная пластина	Диоксид свинца
Отрицательная пластина	Свинец
Клапан предохранительный	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Разбавленная серная кислота

Технические характеристики*

Рабочее напряжение, В	6
Номинальная емкость (при 25°C), Ач	7,0
Число элементов	3
Срок службы, лет	5+
Длина, мм	151
Ширина, мм	34
Высота, мм	107
Тип вывода (штекер)	Ш1-4,8
Температурный диапазон при заряде	от -10°C до +50°C
Температурный диапазон при разряде	от -15°C до +50°C
Температурный диапазон при хранении	от -20°C до +50°C
Среднемесячный саморазряд (25°C)	не более 3%
Напряжение непрерывного подзаряда, В/блок:	6,8 – 6,9
Напряжение подзаряда в циклическом режиме, В/блок:	7,05 – 7,20
Максимальный ток заряда, А	<2,1

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Области применения:



Охранно-пожарные системы



Системы контроля и управления доступом



Электронные кассовые аппараты




Системы видеонаблюдения



Световые и звуковые системы оповещения

Типы выводов, мм:



Ш1-4,8



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ – ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
тел.: 8 800 250 97 48 Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

www.powerconcept.ru