


Технические характеристики продукта

Спецификации



КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 6ММ², 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕН

NSYTRV62PE

Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg TR
Тип продукта	Клеммная коробка
Краткое название устройства	TRV
Тип клеммного блока	С заземлением
Уровень клеммного блока	1
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Номинальн. сечение	6 мм ²
Ширина	47,7 mm
Цвет	Зеленый-желтый
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.

Дополнительные характеристики

	8,2 mm
Высота	47,5 mm
Соединения – клеммы	1 Винтовой зажим: Со стороны источника питания 1 Винтовой зажим: Верхние
Number of connections	2
Положение присоединения	Боковые
Кол-во входов для измерения	2
Сечение кабеля	0,2...10 мм ² , жесткий кабель 0,2...10 мм ² , гибкий без наконечника 0,2...6 мм ² , гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	1,5...1,8 Н·м
Длина зачистки проводов	10 mm
Тип инструмента	Соединение: отвертка Разъединитель: отвертка
Материал	Полиамид 6/6: изолированный корпус
Потери в диэлектрике	0,01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250 0,01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4
Диэлектрическая постоянная	3,7 при 1 МГц
Удельное сопротивление	10000 Мом·м в соответствии с IEC 60093

10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30

Поверхностное сопротивление	1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30
Сопротивление току утечки	500 СТИ (> 400 кВ) в соответствии с IEC 60093 500 СТИ (> 400 кВ) в соответствии с VDE 0303-T30
Огнестойкость	V0, толщина 0,8 мм в соответствии с UL 94
Вес нетто	22,74 g
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial KAedra Pragma TeSys
Совместимость продукта	Шкафы Spacial

Условия эксплуатации

Сертификаты	ATEX cURus VDE EAC IEC-Ex DNV CSA LR GL
Электрическая прочность изоляции	1000 мила в соответствии с IEC 60243-1
Температура окружающей среды	-40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	4,7 cm
Package 1 Weight	22 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,2 cm
Package 2 Width	10,2 cm
Package 2 Length	21,4 cm
Package 2 Weight	1,108 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	450
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,46 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена