

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 32A.1P.10X38

DF101

### Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип продукта	Держатель предохранителя
Краткое название устройства	DF10
Совместимость продукта	DF2CA Предохранитель картриджа DF2CN Предохранитель картриджа
Описание полюсов	1P
Размер предохранителя	10x38 мм
Тип предохранителя	, aM , GG
Тип управления	Рычаг управления с блокировкой
Категория применения	AC-20B в соответствии с МЭК 60947-3 DC-20B в соответствии с МЭК 60947-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 690 В Постоянный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	32 А в 400 В Переменный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 А в <20 °C
[Ui] Кратковременное одноминутное испытательное напряжение	690 мВПеременный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ
Категория перенапряжения	III
Выдерживаемое короткое замыкание	120 kA 400 В в соответствии с МЭК 60947-3 120 kA 500 В в соответствии с МЭК 60947-3
Рассеиваемая мощность, Вт	3 W maximum power dissipation by fuse

### Дополнительные характеристики

Стандарты	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Сертификация	МЭК Внесенный в список UL CSA CCC

Способ монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтажное положение	Вертикальный (допуск: +/- 23°)
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...16 мм <sup>2</sup> жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм <sup>2</sup> жесткий Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...16 мм <sup>2</sup> гибкий with or without Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм <sup>2</sup> гибкий with or without
Момент затяжки	2,2 Н·м - с помощью отвертки PZ2 2,2 Н·м - с помощью отвертки Ø 5.5 мм
Высота	79,5 mm
Ширина	17,5 mm
Глубина	61 mm
Вес нетто	0,042 kg
Количество в одном комплекте	Комплект из 12 шт.

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C with derating above 20°C
Рабочая высота	0...2000 м
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Код совместимости	DF10

### Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	566 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,509 kg

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации <b>REACH</b>	Да
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	Да
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена