


Стойка для печатных плат латунная, шестигранная (папа-мама)



Обозначение	M, Размер резьбы	A, мм (Высота)	C, мм (Длина резьбовой части)
M2 высота 3мм	M2	3	4
M2 высота 4мм	M2	4	4
M2 высота 5мм	M2	5	4
M2 высота 6мм	M2	6	4
M2 высота 8мм	M2	8	4
M2 высота 10мм	M2	10	4
M2 высота 12мм	M2	12	4
M2 высота 14мм	M2	14	4
M2 высота 15мм	M2	15	4
M2 высота 16мм	M2	16	4
M2 высота 18мм	M2	18	4

M2 высота 20мм	M2	20	4
M2 высота 22мм	M2	22	4
M2 высота 24мм	M2	24	4
M2 высота 25мм	M2	25	4
M2 высота 26мм	M2	26	4
M2 высота 28мм	M2	28	4
M2 высота 30мм	M2	30	4
M2,5 высота 4мм	M2,5	4	6
M2,5 высота 5мм	M2,5	5	6
M2,5 высота 6мм	M2,5	6	6
M2,5 высота 8мм	M2,5	8	6
M2,5 высота 10мм	M2,5	10	6
M2,5 высота 12мм	M2,5	12	6
M2,5 высота 14мм	M2,5	14	6
M2,5 высота 15мм	M2,5	15	6
M2,5 высота 16мм	M2,5	16	6
M2,5 высота 18мм	M2,5	18	6
M2,5 высота 20мм	M2,5	20	6
M2,5 высота 22мм	M2,5	22	6
M2,5 высота 24мм	M2,5	24	6
M2,5 высота 25мм	M2,5	25	6
M2,5 высота 26мм	M2,5	26	6
M2,5 высота 28мм	M2,5	28	6
M2,5 высота 30мм	M2,5	30	6
M3 высота 3мм	M3	3	6
M3 высота 4мм	M3	4	6
M3 высота 5мм	M3	5	6
M3 высота 6мм	M3	6	6
M3 высота 8мм	M3	8	6
M3 высота 10мм	M3	10	6
M3 высота 12мм	M3	12	6
M3 высота 14мм	M3	14	6
M3 высота 15мм	M3	15	6
M3 высота 16мм	M3	16	6
M3 высота 18мм	M3	18	6
M3 высота 20мм	M3	20	6
M3 высота 22мм	M3	22	6
M3 высота 24мм	M3	24	6
M3 высота 25мм	M3	25	6
M3 высота 26мм	M3	26	6
M3 высота 28мм	M3	28	6
M3 высота 30мм	M3	30	6
M3 высота 35мм	M3	35	6