

Технические характеристики продукта

Спецификации



NSYTR Торцевая крышка для винтовых 1-уровневых клеммных колодок 1 x 1 - 16 мм²

NSYTRAC162

Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg TR
Тип продукта	Закрывающая панель
Краткое название устройства	TRA
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Изолирующий аксессуар
Совместимость продукта	TRV Винтовой зажим - проходное соединение Блок клемм, length = 55,5 mm TRV Винтовой зажим - с заземлением Блок клемм, length = 55,5 mm
Толщина	2,2 mm

Дополнительные характеристики

Сечение кабеля	16 mm ²
Number of connections	2
Кол-во входов для измерения	2
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.
Вес нетто	3,5 g
Цвет	Серый

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	4 cm
Package 2 Width	17 cm
Package 2 Length	17 cm

Package 2 Weight	179 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,224 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена