

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Розетка, RXM2/RXM4 реле, винтовые зажимы, отдельные контакты

RXZE2S114M

### Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony Реле времени Harmony
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 4 переключающ. контакт
Форма вывода	Плоский
Краткое название устройства	RXZ
Минимальная партия для продажи	10

### Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Соединения – клеммы	Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент затяжки	< 1 Н.м для М3 винт(ы)
Способ установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Маркировка	CE
Ширина	27 mm
Вес нетто	0,07 kg

### Условия эксплуатации

Номинальное импульсное допустимое напряже	4 кВ
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	CSA Lloyd's

UL

Температура окружающей среды при хранении -40...85 °C

Рабочая температура окружающей среды -40...55 °C

Степень защиты IP IP20 в соответствии с EN/IEC 60529

Электрическая прочность изоляции 2500 мВ

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 2,679 cm

Package 1 Width 2,893 cm

Package 1 Length 8,219 cm

Package 1 Weight 62,2 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 10

Package 2 Height 6,6 cm

Package 2 Width 11,4 cm

Package 2 Length 13,7 cm

Package 2 Weight 664,5 g

Unit Type of Package 3 S03

Number of Units in Package 3 200

Package 3 Height 30 cm

Package 3 Width 30 cm

Package 3 Length 40 cm

Package 3 Weight 13,2 kg

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция

Регламент REACH [Декларация REACH](#)

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH Да

Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) [Декларация EC RoHS](#)

Не содержит токсичных тяжелых металлов Да

Не содержит ртути Да

Регламент RoHS Китая [Декларация RoHS Китая](#)

Информация об исключениях по регламенту RoHS Да

Экологическая отчетность [Экологический профиль продукта](#)


## Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Технические  
характеристики продукта  
Dimensions Drawings

# RXZE2S114M


## Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes  $\varnothing 3.5$  mm x 6.5 mm /  $\varnothing 0.13$  in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

## Wiring Diagram

---



Рекомендуемая замена