

Технические характеристики продукта

Спецификации



NSYTR Торцевая крышка для винтовых 1-уровн. клеммных колодок 1 x 1 - 2,5...10 мм²

NSYTRAC22

Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	Linergy TR
Тип продукта	Закрывающая панель
Краткое название устройства	TRA
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Изолирующий аксессуар
Совместимость продукта	TRV Винтовой зажим - проходное соединение Блок клемм, length = 47,7 mm TRV Винтовой зажим - с заземлением Блок клемм, length = 47,7 mm TRV Винтовой зажим - разъединитель с ножевыми контактами Блок клемм, length = 55 mm
Толщина	2,2 mm

Дополнительные характеристики

Сечение кабеля	6 mm ² 2,5 mm ² 4 mm ² 10 mm ²
Number of connections	2
Кол-во входов для измерения	2 1
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.
Вес нетто	2,4 g
Цвет	Серый

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	4,700 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	3,000 cm

Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	127,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	3600
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,950 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена