



NVR



Электронные стабилизаторы напряжения релейного типа Navigator серии NVR предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения в сети 220 В, 50 Гц при изменении входного напряжения в пределах 140–270 В, 50 Гц.

Прекрасно подойдут для защиты бытовой техники в квартире и загородном доме.



степень защиты IP20



диапазон рабочих температур 0 +40 °C



срок службы 60 месяцев



гарантия 36 месяцев

- Надежная защита от: перегрева, короткого замыкания, сверхтоков, перегрузки, импульсных помех, пониженного и повышенного напряжения
- Высокая точность стабилизации
- «Чистая» синусоида
- Высокая скорость срабатывания
- Информативный цифровой (500, 1000, 1500, 2000 ВА) или LCD-дисплей (3000, 5000, 8000, 10000, 12000 ВА)
- Микропроцессорное управление и интеллектуальный алгоритм стабилизации
- Непрерывная работа 24/7





**NVR-RF стабилизаторы напольные**



NVR-RF1-500  
NVR-RF1-1000



NVR-RF1-1500  
NVR-RF1-2000



NVR-RF1-3000  
NVR-RF1-5000



NVR-RF1-8000  
NVR-RF1-10000  
NVR-RF1-12000

Код продукта	Макс. выходная мощность, ВА	Макс. входной ток, А	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Функция «байпас»	Размеры, мм (Д×Ш×В)	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NVR-RF1-500	500	2,6	140–270	220±8%	-	223×109×156	1/8	4650074 61765 7
NVR-RF1-1000	1000	5,25	140–270	220±8%	-	223×109×156	1/8	4650074 61766 4
NVR-RF1-1500	1500	7,9	140–270	220±8%	-	273×150×176	1/4	4650074 61767 1
NVR-RF1-2000	2000	10,5	140–270	220±8%	-	273×150×176	1/4	4650074 61768 8
NVR-RF1-3000	3000	15,8	140–270	220±8%	да	347×220×243	1/2	4650074 61769 5
NVR-RF1-5000	5000	26,3	140–270	220±8%	да	347×220×243	1/2	4650074 61770 1
NVR-RF1-8000	8000	42	140–270	220±8%	да	400×220×245	1	4650074 61771 8
NVR-RF1-10000	10000	52,6	140–270	220±8%	да	400×220×245	1	4650074 61772 5
NVR-RF1-12000	12000	63	140–270	220±8%	да	400×220×245	1	4650074 61773 2

**NVR-RW стабилизаторы настенные**



NVR-RW1-500  
NVR-RW1-1000



NVR-RW1-1500  
NVR-RW1-2000



NVR-RW1-3000  
NVR-RW1-5000



NVR-RW1-10000  
NVR-RW1-12000

Код продукта	Макс. выходная мощность, ВА	Макс. входной ток, А	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Функция «байпас»	Размеры, мм (Д×Ш×В)	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NVR-RW1-500 <sup>NEW</sup>	500	2,6	140–270	220±8%	-	200×207×117	8	4650074 61774 9
NVR-RW1-1000 <sup>NEW</sup>	1000	5,25	140–270	220±8%	-	200×207×117	8	4650074 61775 6
NVR-RW1-1500 <sup>NEW</sup>	1500	7,9	140–270	220±8%	-	270×207×111	4	4650074 61776 3
NVR-RW1-2000 <sup>NEW</sup>	2000	10,5	140–270	220±8%	-	270×207×111	4	4650074 61777 0
NVR-RW1-3000 <sup>NEW</sup>	3000	13,26	140–270	220±8%	да	360×290×142	2	4650074 61778 7
NVR-RW1-5000 <sup>NEW</sup>	5000	22,1	140–270	220±8%	да	360×290×142	2	4650074 61779 4
NVR-RW1-10000 <sup>NEW</sup>	10000	44,21	140–270	220±8%	да	420×350×185	1	4650074 61781 7
NVR-RW1-12000 <sup>NEW</sup>	12000	53,05	140–270	220±8%	да	420×350×185	1	4650074 61782 4