

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## КОРПУС КНОПОЧНОГО ПОСТА 5 ОТВЕРСТИЕ

XALD05

### Основные характеристики

Серия	Harmony XALD
Тип продукта	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALD
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество вырезов	5 вырезов
Цвет основания корпуса	Светло-серый (RAL 7035)
Цвет крышки	Темно-серый (RAL 7016)
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12 мм
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	5
Вес нетто	0,322 kg
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж блока	Монтаж на задней панели Монтаж на передней панели
Код состава электрической части	SR2 PR1 SR1 MR1 MF2 MF1 SF1 PF2 PF1 SF2
Основная группа	5 вырезов
Группа продуктов	Стандартный серый

## Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °С
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °С
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты <b>NEMA</b>	NEMA 13 NEMA 4X
Степень ударостойкости <b>IK</b>	IK03 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,700 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	303,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,877 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	57,836 kg

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации <b>REACH</b>	Да
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

---

Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

---

## Гарантия на оборудование

---


Гарантия	18 месяцев
----------	------------

# Технические характеристики продукта

## Dimensions Drawings

# XALD05

### Dimensions



(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

### Рекомендуемая замена