


# Микрофон СО-МА02

Частотная характеристика



## Паспорт. Технические характеристики.

Наименование	СО-МА02
Структура микрофона	Двухкаскадный усилитель на транзисторах
Полоса пропускания	100Гц - 10кГц
Акустическая дальность	до 15 метров
Максимальная длина линии, м	200 (при условии экранированного кабеля)
Тип питания	Активное
Напряжение питания, В	12 (от 9 до 15В)
Ток потребления, мА	менее 1мА
Соотношение сигнал/шум, дБ	55
Падение уровня выходного напряжения, дБ	до 6дБ (при R линии меньше или равно R нагрузки)
Пиковая амплитуда выходного сигнала, мВ	до 3000мВ
Материал корпуса	Пластик, резина
Длина, мм	30
Внешний диаметр, мм	6
Диаметр входного отверстия, мм	3
Выходы микрофона	Красный - питание 12В, Желтый - сигнал, Черный - земля
Диапазон рабочих температур, С	-40°С ~ +50°С
Протестированные камеры ComOnyx СО	Все IP-камеры СО-L серии и СО-i серии.
Совместимые камеры ComOnyx СО-PTZxx	СО-L203X-PTZ05, СО-L204X-PTZ05v3, СО-L504X-PTZ05v4, СО-L204X-PTZ08Pv2

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Срок эксплуатации 60 месяцев.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.  
[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)