Navigator

Smart Home

Умные устройства

Умный дом – это высокотехнологичная система, которая автоматизирует повседневные действия и избавляет от рутины.

Протечка воды, невыключенный утюг, проникновение злоумышленников – обо всем этом можно забыть, установив в доме интеллектуальное оборудование Navigator SmartHome.

Поумнев с Navigator SmartHome, ваш дом станет самостоятельнее, безопаснее и удобнее.

Вы сможете присматривать за ним из любой точки мира, управлять бытовыми приборами со смартфона и получать уведомления о каких-либо происшествиях.

Яндекс.Алиса

amazon alexa

Google Home

маруся mail

Siri Apple

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Просто, как раз-два-три.

Бесплатное приложение Navigator SmartHome доступно в App Store и Google Play

1. Установите приложение Navigator SmartHome



2. Добавьте устройство в приложение.

3. Ваше умное устройство подключено и готово к использованию

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Видеонаблюдение

Будьте всегда в курсе происходящего в доме, офисе, на даче.

Присматривайте за пожилыми родственниками, детьми или домашними животными из любой точки мира с помощью мобильного приложения Navigator SmartHome.

- Встроенный микрофон и динамик позволяют использовать камеру как средство двусторонней связи.
- Видео сохраняется на microSD-карту, в облако или напрямую в смартфон.
- Отслеживайте движение объектов в темноте на расстоянии от 8 до 10 м (в зависимости от модели) с помощью автоматического ночного режима.

Умная камера NSH-CAM-01

FHD – разрешение 1080 P, 1920×1080, 2 Мп, 15 FPS

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений
Направление съёмки можно менять в режиме реального времени со смартфона. Умная камера сама замечает движущийся объект, поворачивается в его сторону и включает запись / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-CAM-01-IP20-WiFi
Угол обзора	360°
Двусторонняя связь	да
Датчик движения	да
Дистанция распознавания в режиме ночного видения	8 м
Хранение данных	да
Поддержка карт памяти micro SD	до 128 Гб
Размер	117×80×80 мм
Кол-во штук в коробке	10
Штрихкод	4680043 14546 1

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Умная камера NSH-CAM-02

FHD – разрешение 1080 P, 1920×1080, 2 Мп, 15 FPS

IP 20 – для использования внутри помещений

Поворотное регулируемое основание / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-CAM-02-IP20-WiFi
Угол обзора	130°
Двусторонняя связь	да
Датчик движения	да
Дистанция распознавания в режиме ночного видения	8 м
Хранение данных	да
Поддержка карт памяти micro SD	до 128 Гб
Размер	115×80×35 мм
Кол-во штук в коробке	10
Штрихкод	4680043 14547 8

Умная камера NSH-CAM-03 уличная

FHD – разрешение 1080 P, 1920×1080, 2 Мп, 15 FPS

IP 65 – для использования внутри и снаружи помещений

Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-CAM-03-IP65-WiFi
Двусторонняя связь	да
Датчик движения	да
Дистанция распознавания в режиме ночного видения	10 м
Температура эксплуатации	от -25 до + 50 °C
Хранение данных	да
Поддержка карт памяти micro SD	до 128 Гб
Размер	173×140×78 мм
Кол-во штук в коробке	45
Штрихкод	4680043 14548 5

Умный дверной звонок

Ваш дом под надежной защитой

- Будьте в курсе того, кто стоит за входной дверью: вы видите посетителя на экране вашего смартфона.
- Встроенный микрофон и динамик: вы можете ответить посетителю, даже если вас сейчас нет дома.
- Видео сохраняется на microSD-карту, в облако или напрямую в смартфон.
- Встроенный датчик движения позволяет записывать фото или видео в автоматическом режиме при обнаружении движения в зоне контроля.
- Ночное видение с дистанцией распознавания 10 м.
- Умный звонок работает от аккумулятора, полного заряда которого хватает на 3 месяца использования. Если аккумулятор звонка разрядился, вы сможете зарядить его, используя кабель с micro-USB разъемом.

FHD – разрешение 1080 P, 1920×1080

IP 54 – для использования внутри и снаружи помещений

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

Приём видео вызовов / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-DB-01-WiFi
Питание основного модуля	Аккумуляторы 18650×2 или источник постоянного тока DC 5 В
Питание динамика	AA×3 (в комплект не входят)
Угол обзора	120°
Двухсторонняя связь	да
Датчик движения	да
Дистанция распознавания в режиме ночного видения	10 м
Хранение данных	да
Поддержка карт памяти micro SD	До 128 Гб
Размер	140×50×35
Кол-во штук в коробке	20
Штрихкод	4630008582637 8

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Освещение

Navigator Smart Home меняет ваши представления об освещении.

- Будьте в курсе того, кто стоит за входной дверью: вы видите посетителя на экране вашего смартфона.
- Теперь вы можете дистанционно включить свет в гараже из автомобиля, а свет в коридоре квартиры из лифта буквально одним касанием экрана вашего смартфона.

Умная лампа NLL-A60

Создание световых сценариев

RGB+ — возможность выбирать температуру света от 2700 до 6500 К, а также любой оттенок цветного свечения

Диммирование – плавная регулировка яркости свечения

Ra индекс цветопередачи>80 / Отсутствие пульсаций светового потока / 2 года гарантии

Код продукта	NLL-A60-10-230-RGBWWW-E27-WiFi
Мощность	10 Вт
Напряжение	230 В
Тип цоколя	E27
Световой поток	800 лм
Срок службы	30 000 ч
Размер dxh	60×120 мм
Кол-во штук в коробке	100
Штрихкод	4680043 14554 6

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Умная лампа NLL-C37

Создание световых сценариев

RGB+ — возможность выбирать температуру света от 2700 до 6500 К, а также любой оттенок цветного свечения

Диммирование – плавная регулировка яркости свечения

Ra индекс цветопередачи>80 / Отсутствие пульсаций светового потока / 2 года гарантии

Код продукта	NLL-C37-7-230-RGBWWW-E14-WiFi
Мощность	7 Вт
Напряжение	230 В
Тип цоколя	E14
Световой поток	560 лм
Срок службы	30 000 ч
Размер dxh	38x118 мм
Кол-во штук в коробке	100
Штрихкод	4630085 82422 0

Умная лампа NLL-G45

Создание световых сценариев

RGB+ — возможность выбирать температуру света от 2700 до 6500 К, а также любой оттенок цветного свечения

Диммирование – плавная регулировка яркости свечения

Ra индекс цветопередачи>80 / Отсутствие пульсаций светового потока /2 года гарантии

Код продукта	NLL-G45-7-230-RGBWWW-E27-WiFi
Мощность	7 Вт
Напряжение	230 В
Тип цоколя	E27
Световой поток	560 лм
Срок службы	30 000 ч
Размер dxh	45×86 мм
Кол-во штук в коробке	100
Штрихкод	4630085 82423 7

Умный диммер

- Позволяет дистанционно регулировать яркость, а также включать и выключать освещение.
- Запоминает последний установленный уровень яркости освещения.
- Легкая установка – расположите в штатном подрозетнике совместно или раздельно с традиционным выключателем или зафиксируйте в любом удобном месте.

NSH-DIMMER-01 / NSH-DIMMER-01

Создание световых сценариев

Расписание работы

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-DIMMER-01-WiFi	NSH-DIMMER-02-WiFi
	одноканальный	двухканальный
Мощность	150 Вт	2x100 Вт
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Размер	46×46×18 мм	46×46×18 мм
Кол-во штук в коробке	200	200
Штрихкод	4630085 82635 4	4630085 82636 1

Умный выключатель

- Позволяет дистанционно включать-выключать освещение.
- Легкая установка – расположите в штатном подрозетнике совместно или раздельно с традиционным выключателем или зафиксируйте в любом удобном месте.

NSH-SWITCH-01 / NSH-SWITCH-02

Создание световых сценариев

Расписание работы

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

Подходит для любых видов ламп / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SWITCH-01-WiFi	NSH-SWITCH-02-WiFi
	одноканальный	двухканальный
Мощность	250 Вт	2x150 Вт
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Размер	46×46×18 мм	46×46×18 мм
Кол-во штук в коробке	200	200
Штрихкод	4630085 82632 3	4630085 82633 0

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Умный контроллер для СД-ленты

- Дистанционное управление многоцветными светодиодными лентами и модулями RGBW.
- Создание сценариев подсветки с помощью приложения и ИК-пульта.

Создание световых сценариев

Дистанционное управление

Код продукта	ND-CWIFIRGBW96IR-IP20-12V WiFi
Мощность	96/192 Вт
Напряжение	12/24 В DC
Количество сцен	22 статические/32 динамические
Размер	12x22x60 мм
Кол-во штук в коробке	100
Штрихкод	4680043 14503 4

Умный прожектор

Создание световых сценариев

RGB+ — возможность выбирать температуру света от 2700 до 6500 К, а также любой оттенок цветного свечения

Диммирование – плавная регулировка яркости свечения

IP65 – для использования внутри и снаружи помещений / Ra индекс цветопередачи>70 / Отсутствие пульсаций светового потока / 3 года гарантии

Код продукта	NFL-20-RGBWWW-BL-WiFi-IP65-LED
Мощность	20 Вт
Напряжение	176–264 В
Световой поток	1600 лм
Срок службы	30 000 ч
Размер	126x142x43 мм
Кол-во штук в коробке	20
Штрихкод	4680043 14559 1

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Комфорт

Управляйте работой любых бытовых приборов дистанционно, программируйте для них расписание работы и контролируйте безопасное использование техники.

Умный инфракрасный пульт

- Используйте один универсальный ИК-пульт вместо множества обычных – для телевизора, кондиционера, музыкального центра, очистителя воздуха и других устройств с ИК-сенсором.

Создание световых сценариев

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

Шнур питания в комплекте / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-IR01-WiFi
Цвет	черный
Источник питания	USB DC 5 В, 1 А
Радиус действия ИК	до 7 м
Размер	67×67×24 мм
Кол-во штук в коробке	50
Штрихкод	4680043 14558 4

Для работы приборов необходим Wi-Fi

Умные розетки

- Контролируйте удаленно любые бытовые приборы.
- Замеряйте энергопотребление.
- Задавайте сценарии включения-выключения приборов.

NSH-ST-01 / NSH-ST-02

NSH-ST-01

NSH-ST-02

Возможность создания сценария

Таймер

Функция измерения мощности, потребляемой подключенными приборами

Счетчик (для получения статистики потребления электроэнергии)

Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-ST-01-WiFi	NSH-ST-02-WiFi
Кол-во розеток	1	2
Количество USB-разъемов	-	2
Заземление	да	да
Тип управления	ручной, дистанционный	ручной, дистанционный
Макс. нагрузка	3680 Вт, 16 А	2300 Вт, 10 А
Кол-во штук в коробке	100	40
Штрихкод	4680043 14555 3	4680043 14556 0

Умный удлинитель

- Включайте и выключайте приборы удаленно, контролируя каждую из розеток отдельно или все устройство в целом.

NSH-PE-01

Возможность создания сценария

Таймер

Функция измерения мощности, потребляемой подключенными приборами

Счетчик (для получения статистики потребления электроэнергии)

Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-PE-01-WiFi
Кол-во розеток	3
Количество USB-разъемов	4
Заземление	да
Тип управления	ручной, дистанционный
Макс. нагрузка	3680 Вт, 16А
Длина провода	1,5 м
Кол-во штук в коробке	20
Штрихкод	4680043 14557 7

Оповещение

Дистанционный контроль за безопасностью в квартире, доме или на даче.

- Умные датчики оповещают вас о каких-либо изменениях в доме.

Умный датчик протечки воды

Возможность сопряжения с электроприводом запорного крана.

Немедленно оповестит о протечке, прислав уведомление на ваш смартфон.

Возможность создания сценария

Устройство не требует внешнего подключения ни к розетке, ни к USB-порту

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-W01-WiFi
Размер	68×68×34 мм
Тип оповещения	звуковое, световое, PUSH
Питание датчика	1×CR2-3V
Кол-во штук в коробке	50
Штрихкод	4680043 14549 2

Умный датчик дыма

Сообщит о появлении дыма в помещении и повышении температуры свыше 55 °С, прислав уведомление на ваш смартфон.

Возможность создания сценария

Устройство не требует внешнего подключения ни к розетке, ни к USB-порту

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-S001-WiFi
Размер	71×71×29 мм
Тип оповещения	звуковое, световое, PUSH
Питание датчика	2×CR2-3V
Кол-во штук в коробке	50
Штрихкод	4680043 14550 8

Умный датчик присутствия

Фиксирует движение в зоне контроля, присылая уведомления на ваш смартфон.

Возможность создания сценария

Устройство не требует внешнего подключения ни к розетке, ни к USB-порту

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-M01-WiFi
Размер	50×48×48 мм
Тип оповещения	световое, PUSH
Питание датчика	CR123A-3V
Кол-во штук в коробке	50
Штрихкод	4680043 14551 5

Умный датчик открытия дверей

Мгновенно оповестит об открытии дверей, окон или шкафов благодаря измерению дистанции между основным датчиком и магнитом.

- Возможность создания сценария
- Устройство не требует внешнего подключения ни к розетке, ни к USB-порту
- Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-D01-WiFi
Размер	71×21×22/40×11×11 мм
Тип оповещения	PUSH
Питание датчика	1×CR2-3V
Кол-во штук в коробке	50
Штрихкод	4680043 14553 9

Умные датчики температуры и влажности

NSH-SNR-TH01

Контролируйте температуру и влажность в вашем доме. При отклонении от заданных значений датчик немедленно оповестит вас.

Возможность создания сценария

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-TH01-WiFi
Размер	68×68×34 мм
Тип оповещения	звуковое, световое, PUSH
Питание датчика	USB 5В, 1А
Кол-во штук в коробке	50
Штрихкод	4680043 14552 2

NSH-SNR-03

Следите за микроклиматом в вашем доме. Значения температуры и влажности отображаются в приложении Navigator SmartHome и на ЖК-дисплее устройства.

Возможность создания сценария

Устройство не требует внешнего подключения ни к розетке, ни к USB-порту

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-03
Размер	28×64×64 мм
Тип оповещения	PUSH
Питание датчика	AA - 3шт
Кол-во штук в коробке	75
Штрихкод	4660134 80271 8

Умный датчик газа

Сообщит о повышении концентрации воспламеняющихся газов, прислав уведомление на ваш смартфон.

NSH-SNR-02

Возможность создания сценария

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

Возможность сопряжения с электроприводом запорного крана / IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-SNR-02
Размер	47×75 мм
Тип оповещения	звуковое, световое, PUSH
Рабочее напряжение	AC 85–250 В
Кол-во штук в коробке	100
Штрихкод	4630085 82426 8

Умный электропривод для запорного крана

Устранение протечек – дистанционное управление шаровыми кранами.

NSH-ED-01

Возможность создания сценария

Совместный доступ – возможность получения уведомлений с устройства несколькими лицами

Возможность сопряжения с датчиком протечки воды и газа/ IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год

Код продукта	NSH-ED-01-WiFi
Размер	115×115×75 мм
Время закрытия/открытия крана	5-10 сек
Рабочее напряжение	12В/1А
Кол-во штук в коробке	30
Штрихкод	4630085 82610 1