

## Характеристики

Тип: переключатель движковый  
 Количество положений: 2; Схема переключения: SPDT  
 Шаг: 1,5мм  
 Номинальное значение тока при 6V DC: 0.3A  
 Сопротивление контакта, максимум: 30мОм  
 Изолированное сопротивление: 500V DC; 100Ом  
 Диэлектрическая прочность: 1 минута при 500V AC  
 Рабочая температура: -25°C ~ +85°C  
 Циклов коммутации (электрических):  $\geq 10\ 000$   
 Материал: пластик & металл







Схема работы переключателя



ON- ON  
 4P SPDT

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.