




Produktname | *Product name*: WL280B  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0179  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2016-109  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 15.02.2017

| Version | Change   | Date       | Name |
|---------|--|------------|------|
|         |  |            |      |
| V3      | technical information (lx – LED information – battery label) | 27.06.2017 | LHE  |
| V2      | name changed   | 27.04.2017 | LHE  |
| V1      | technical information  | 04.04.2017 | LHE  |
| V0      | ---  | 27.02.2017 | LHE  |

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5

Leuchte / light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

**Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:**



|                          |   |                            |  |
|--------------------------|---|----------------------------|--|
| Haupt-LED-Leuchtmittel:  | 6 x 0.65W LEDs = 2.19W<br>(Weitwinkel-<br>ausleuchtung)                           | Main LED illuminant:       | 6 x 0.65W LEDs = 2.19W<br>(wide angle illumination)                      |
| Zusatz-LED-Leuchtmittel: | 4 x 0.3W LEDs=1.2W<br>(Punkt fokussiert mit<br>etwas Weitwinkel-<br>ausleuchtung) | Additional LED illuminant: | 4 x 0.3W LEDs=1.2W<br>(Point focus with some<br>wide angle illumination) |
| Schalterfunktion:        | 1. Zusatz-LED<br>2. Haupt-LED<br>3. Aus   | Switch function:           | 1. Additional LED<br>2. Main LED<br>3. Off                               |

| Leuchtmittel:   | Haupt-LED                   | Zusatz-LED:                  | illuminant:  | Main LED                     | Additional LED:               |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Lichtstrom:<br>[Lumen]  | 280lm                       | 80lm                         | Luminous flux<br>(light output):<br>[Lumen]                      | 280lm                        | 80lm                          |
| Leuchtdauer:  | ca.<br>8h 00min             | ca.<br>25h 00min             | Run time:  | approx.<br>8h 00min          | approx.<br>25h 00min          |
| Leuchtweite:  | 18m                         | 36m                          | Beam distance:   | 18m                          | 36m                           |
| Maximale<br>Beleuchtungsstärke:<br>[Lux]                                    | 315lx<br>(Abstand:<br>0.5m) | 1300lx<br>(Abstand:<br>0.5m) | Peak beam illuminance:<br>[Lux]                                  | 315lx<br>(Distance:<br>0.5m) | 1300lx<br>(Distance:<br>0.5m) |
| Risikogruppe<br>(EN 62471; Bewertet<br>nach DIN IEC/TR 62778<br>Anhang C.2) | 2                           | 2                            | Risk group<br>(EN 62471; Assessed<br>with TR 62778 Annex<br>C.2) | 2                            | 2                             |

|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| Benötigte Zellen:          | 3x AA Mignon 1.5V<br>Batterien (Alkaline;<br>LR6/AM3/MN1500)   | Battery:                                  | 3x AA Mignon 1.5V<br>batteries (Alkaline;<br>LR6/AM3/MN1500)  |
| Weitere Funktionen:        | - 180° drehbares<br>Gelenk mit Magnet<br>- 2 Magnete am<br>unteren Teil<br>- 1 ausklappbarer<br>Haken um 360°<br>drehbar | Further functions:                        | - 180° turn able hinge<br>with magnet<br>- 2 magnets on the<br>bottom<br>- 1x fold-out hook<br>360° turn able |
| Schutzart des<br>Gehäuses: | IP21   | Degree of protection by<br>the enclosure: | IP21  |
| Gehäusematerial:           | Kunststoffgehäuse  | Housing material:                         | Plastic   |
| Betriebstemperatur:        | -10°C...25°C   | Operating<br>temperature:                 | -10°C...25°C  |
| Lagertemperatur:           | -10°C...50°C (Nur<br>Alkaline Batterien)<br>-20°C...70°C (Nur<br>Lampe)  | Storage temperature:                      | -10°C...50°C (Alkaline<br>batteries only)<br>-20°C...70°C (Torch<br>only)                                     |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Empfohlene Lagerbedingungen:<br>(Nur Alkaline Batterie/Batterien) | Temperatur: 5..25°C<br>Luftfeuchtigkeit: 45..75%                       | <i>Recommended storage conditions:<br/>(Alkaline battery/batteries only)</i> | <i>Temperature: 5...25°C<br/>Rel. humidity: 45...75 %</i>                       |
| Approbationen:  | CE   | <i>Approvals:</i>  | <i>CE</i>   |
| Gewicht:  | 185g nur die Lampe<br>252g mit 3 x Batterien<br>(wie oben beschrieben) | <i>Weight:</i>   | <i>185g only the torch<br/>252g with 3 x batteries<br/>(as described above)</i> |
| Lieferumfang:   | - 3 x Batterien<br>ANSMANN Label<br>(wie oben beschrieben)             | <i>Shipment:</i>   | - 3 x batteries<br>ANSMANN label (as described above)                           |
| Verpackung:   | Blister-Verpackung   | <i>Package:</i>  | <i>Blister shell</i>  |