


Металлические герметичные кабельные вводы с метрической резьбой

Тип **MG-M**

- Для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов в корпусах электрощитового оборудования
- Материал корпуса: латунь
Покрытие: никелирование
- Материал уплотнителя: неопрен
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +100 °С
- Степень защиты IP68
- Тип резьбы: метрическая
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Благодаря пластмассовой вставке и резиновому кольцу обеспечивают герметичный обхват кабеля
- Обладают особой прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический **ПГПО-60**, **ПГРО-60А** и наборы перфоформ **НМПО-МГ**



- 1 – Крепёжная гайка 4 – Уплотнитель кабеля
 2 – Уплотнительное кольцо 5 – Прижимная гайка
 3 – Корпус кабельного ввода

товарные позиции / цвет	Размеры (мм)					Вводная резьба	Монтажное отверстие (мм)
	D	D ₁	D ₂	L ₁	S		
MG-M-12 (Fortisflex)	3-6.5	11.7	12	5.9	14	M12x1.5	10.2
MG-M-16 (Fortisflex)	4-8	16	16.8	7	17	M16x1.5	16.2
MG-M-20 (Fortisflex)	6-12	19.6	20	8	22	M20x1.5	20.2
MG-M-25 (Fortisflex)	12-16	25	27.2	8	24	M25x1.5	25.2
MG-M-32 (Fortisflex)	16-22	32	34.1	9	32	M32x1.5	32.2
MG-M-40 (Fortisflex)	22-32	39.6	41.7	11	45	M40x1.5	40.2
MG-M-50 (Fortisflex)	32-38	50	53.7	11	55	M50x1.5	50.2