

## Спецификация Мегеон 303010

Напряжение: 0-30В

Ток: 0-10А

Точность:  $\pm 1\% \pm 1\text{пкзн}$

Стабильность напряжения:  $\leq 0.2\%$

Стабильность тока:  $\leq 0.8\%$

Устойчивость к нагрузке:  $\leq 0.2\%$

Пulsации и шум:  $\leq 0.1\%$  (Среднее квадратическое)

Температура эксплуатации:  $-10 \sim +40^\circ\text{C}$ ,

Относительная влажность:  $< 90\%$

Защита: Ограничение тока и защита от короткого замыкания

Габаритные размеры: 70 x 150 x 216 мм

Вес: 1.6 кг

("пкзн") + число значений единицы младшего разряда