

## UNO Ванилин

| КОЛ-ВО | ПОЗИЦИЯ              | НАИМЕНОВАНИЕ                              | КОД ТОВАРА |
|--------|----------------------|---|------------|
| 1      | BQ1                  | 16.000 МГц (усечен.) HC-49S               | 533649596  |
| 4      | C7, C9, C11, C12     | 10 мкФ, 10 В, тип А, 10%                  | 868717967  |
| 6      | C1 - C3, C6, C8, C10 | 0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603                | 226236018  |
| 2      | C4, C5               | 22пФ NPO 50В, 5%, 0603                    | 472852716  |
| 1      | DD1                  | ATmega328P-AU with bootloader Arduino UNO | 9000387517 |
| 1      | DD2                  | CP2102-GMR                                | 1338502203 |
| 1      | DA1                  | LD1117S50CTR                              | 9000093139 |
| 3      | HL, Tx, Rx           | TO-1608BC-PG                              | 9000414325 |
| 1      | R1                   | 0.063Вт 0603 10 кОм, 5%                   | 65097      |
| 2      | R3, R4               | 0.063Вт 0603 300 Ом, 5%                   | 16872      |
| 3      | R2, R5, R6           | 0.063Вт 0603 680 Ом, 5%                   | 43561      |
| 2      | VD2, VD3             | MBR0520LT1G                               | 722353589  |
| 1      | XS1                  | Разъем micro USB-B                        | 9000144095 |
| 1      |                      | PBS-6                                     | 63236      |
| 2      |                      | PBS-8                                     | 32562      |
| 1      |                      | PBS-10                                    | 15913      |
| 1      |                      | PLS-2                                     | 260750144  |
| 1      |                      | PLD-6                                     | 612994781  |
| 1      |                      | DS-210, Гнездо питания                    | 463130296  |
| 1      |                      | Джампер                                   | 9000215966 |
| 1      |                      | Печатная плата                            | 9000424805 |