

**12,5  
 БАР**  
 МАКСИМАЛЬНОЕ  
 ДАВЛЕНИЕ 12,5 БАР  
 ЗАПАС ПО МАКСИМАЛЬНОМУ  
 ДАВЛЕНИЮ

**ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ  
 КОМПРЕССОР**  
 УВЕЛИЧЕННАЯ  
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**6 РАБОЧИХ ПОСТОВ**  
 ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА  
 ДО 6 ЧЕЛОВЕК

**ВСТРОЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР  
 ДАВЛЕНИЯ С ОСУШИТЕЛЕМ**



КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Компрессор	1 шт.
Колеса с крепёжным комплектом	4 шт.
Воздушный фильтр	2 шт.
Кран шаровый 1/2"М - 1/2"F	1 шт.
Бутылка компрессорного масла VDL100	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, Частота тока, В/Гц	400/50
Макс. мощность, кВт	7,5
Производительность, л/мин	1050
Максимальное давление, бар	12,5
Компрессорная головка / блок	B2105T
Объем ресивера, л	500
Количество быстросъемных выходов	4
Количество цилиндров	4
Размеры ресивера, мм	1500x500
Вес аппарата, кг	303,5

**арт. 9020**

 2X Двухступенчатый нагнетатель	 Термозащита электродвигателя	 Защита от перегрузки	 Низкий уровень вибрации	 Сеть 400 В/50 Гц	 2 дополнительных запасных выхода на ресивере	 Окошко для контроля уровня масла
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------