


# СТОЙКА СТ-Б БЕЗ РЕГУЛИРОВОК

# СТРONG

Мы не просто поставим оборудование,  
мы решим Вашу задачу!


Стойка установки автоматического аппликатора  
для нанесения этикетки сверху



Стойка с основанием «Т» шириной 700 и глубиной 680 мм изготавливается из анодированного алюминия, нержавеющей стали и пластика позволяя устанавливать оборудование в помещениях любой влажности. Основание стойки имеет регулируемые опоры или колеса с блокировкой, с помощью которых стойку можно легко перемещать и жестко фиксировать в месте установки. Стандартная горизонтальная труба крепления аппликатора имеет длину 430 мм, но может быть изготовлена под заказ любого размера.



Диапазон положения аппликатора	Диапазон вертикальных перемещений аппликатора	Диапазон горизонтальных перемещений аппликатора
<p>80</p> <p>Вертикальное и горизонтальное положение аппликатора.</p>	<p>Вр</p> <p>Верхние и нижнее положение аппликатора, вертикальная регулировка.</p>	<p>Гр</p> <p>Левое и правое положения аппликатора, горизонтальная регулировка.</p>



## Элементы стоек мм

- А – Вертикальная опора
- В – Вертикальная труба
- Вр – Вертикальная регулировка
- Г – Горизонтальная труба
- Гр – Горизонтальная регулировка
- Вп мин – Минимальная высота верха продукции от пола
- Вп макс – Максимальная высота верха продукции от пола

Размер Модель	А	В	Вр	Г	Гр	Вп
	(мин-макс)					
СТ-Б 1400-430	1400	-	-	430	-	170-1215
СТ-Б 1800-430	1800	-	-	430	-	170-1615

Значения размеров в таблице приведены для установки стоек на опоры, использование колес увеличивает все вертикальные размеры на 60 миллиметров.