



Мощность :	3,0 Вт
Диапазон частот :	180...--- Гц
Импеданс :	4 +/- 20% Ом
Уровень звукового давления :	85 +/- 3 (600...1000 Гц) дБ
Резонансная частота :	180 +/- 20 Гц
Примечание :	допустимое отклонение характеристик +/- 15%
Диаметр :	магнита - Ø37,6 мм
Высота :	35,8 мм
Ширина :	50 мм
Глубина :	90 мм

