


## ZD-153 и ZD-153A дымоуловитель на подставке

Паяльная работа требует флюса. Этот флюс в основном состоит из канифольной смолы и смешивается со слабым активатором (галогенорганическим агентом), который обычно называют «сосновой смолой». Абиетиновая кислота ( $C_{20}H_{30}O_2$ ), основной компонент канифоли денатурируется до неоабиетиновой кислоты, когда температура повышается. В этом процессе в испаряющемся дыме образуются вредные компоненты, такие как салициловая кислота ( $HOC_6H_4COOH$ ).

Флюс, содержащий большое количество смолы, генерирует фенол ( $C_6H_5OH$ ), а активаторы - хлористый водород ( $HCl$ ) и т. д.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность; Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.



1. Выключатель питания
2. Ручка
3. Подставка
4. Решетка для фильтра
5. Фильтр

Пожалуйста, убедитесь, что дымопоглотитель отключен от источника питания, прежде чем снимать защитное устройство.

Это недавно разработанный продукт с высокопроизводительным вентилятором и фильтром с активированным углем, предназначенный для поглощения потоков флюса и свинца.

#### **Инструкция по эксплуатации:**

- Откройте направляющую фильтра и установите фильтр с активированным углем. Затем закройте направляющую фильтра.
- Ослабьте ручку и отрегулируйте угол.

#### **Замена фильтра**

При нормальных условиях эксплуатации фильтр следует заменять один раз в месяц, поскольку поглотительная способность снижается.

Фильтр может также нуждаться в замене, когда пыль прилипает (никогда не допускайте намокания фильтра).

Характеристики	ZD-153	ZD-153A
Потребляемая мощность		23 Вт
Наружные размеры	220 (Ш) x270 (В) x168 (Д) мм (8,7x10,6x6,6 дюйма)	210 (Ш) x210 (В) x135 (Д) мм
Вес	1400г	2280г
Фильтр для аксессуаров		(2 шт.)