




### Gewindestange für feste Stellfüße

### Threaded Rod for Pivot Feet

**Stahl / Edelstahl**  
**Beschreibung** Gewindestange für feste, nivellierbare Stellfüße  
**Material** Stahl, verzinkt / Edelstahl 1.4301  
**Verbindung** Schwenkbereich  $\pm 4^\circ$   
**Liefereinheit** 10 Stück  
**Extras** weitere Längen und Größen auf Anfrage

**Steel / Stainless Steel**  
**Description** Threaded Rod for pivot leveling feet  
**Material** Zinc plated steel / stainless steel SS304  
**Screw joint** Swiveling range  $\pm 4^\circ$   
**Pack Quantity** 10 pieces  
**Specials** Other lengths and sizes on request



| M x L<br>[mm] | SW<br>[mm] | Tragkraft [kg]<br>Max.Load [kg] | Gewicht [g]<br>Weight [g] | Stahl, verzinkt<br>Zinc plated Steel | Edelstahl<br>Stainless Steel |
|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| M12 x 66      | 22         | 770                             | 70.0                      | <a href="#">098AM12066M</a>          | <a href="#">098AM12066E</a>  |
| M12 x 100     | 22         | 770                             | 94.0                      | <a href="#">098AM12100M</a>          | <a href="#">098AM12100E</a>  |
| M12 x 125     | 22         | 770                             | 127.0                     | <a href="#">098AM12125M</a>          | <a href="#">098AM12125E</a>  |
| M12 x 150     | 22         | 770                             | 130.0                     | <a href="#">098AM12150M</a>          | <a href="#">098AM12150E</a>  |
| M16 x 66      | 22         | 1450                            | 112.0                     | <a href="#">098AM16066M</a>          | <a href="#">098AM16066E</a>  |
| M16 x 100     | 22         | 1450                            | 152.0                     | <a href="#">098AM16100M</a>          | <a href="#">098AM16100E</a>  |
| M16 x 125     | 22         | 1450                            | 173.0                     | <a href="#">098AM16125M</a>          | <a href="#">098AM16125E</a>  |
| M16 x 150     | 22         | 1450                            | 235.0                     | <a href="#">098AM16150M</a>          | <a href="#">098AM16150E</a>  |
| M16 x 200     | 22         | 1450                            | 315.0                     | <a href="#">098AM16200M</a>          | <a href="#">098AM16200E</a>  |
| M16 x 250     | 22         | 1450                            | 394.0                     | <a href="#">098AM16250M</a>          | <a href="#">098AM16250E</a>  |
| M20 x 100     | 22         | 2430                            | 237.0                     | <a href="#">098AM20100M</a>          | <a href="#">098AM20100E</a>  |
| M20 x 125     | 22         | 2430                            | 255.0                     | <a href="#">098AM20125M</a>          | <a href="#">098AM20125E</a>  |
| M20 x 150     | 22         | 2430                            | 341.0                     | <a href="#">098AM20150M</a>          | <a href="#">098AM20150E</a>  |
| M20 x 200     | 22         | 2430                            | 447.0                     | <a href="#">098AM20200M</a>          | <a href="#">098AM20200E</a>  |
| M20 x 250     | 22         | 2430                            | 542.0                     | <a href="#">098AM20250M</a>          | <a href="#">098AM20250E</a>  |
| M24 x 100     | 24         | 3610                            | 342.0                     | <a href="#">098AM24100M</a>          | <a href="#">098AM24100E</a>  |
| M24 x 150     | 24         | 3610                            | 477.0                     | <a href="#">098AM24150M</a>          | <a href="#">098AM24150E</a>  |
| M24 x 200     | 24         | 3610                            | 631.0                     | <a href="#">098AM24200M</a>          | <a href="#">098AM24200E</a>  |
| M24 x 300     | 24         | 3610                            | 947.0                     | <a href="#">098AM24300M</a>          | <a href="#">098AM24300E</a>  |
| M30 x 100     | 24         | 5770                            | 512.0                     | <a href="#">098AM30100M</a>          | <a href="#">098AM30100E</a>  |
| M30 x 150     | 24         | 5770                            | 744.0                     | <a href="#">098AM30150M</a>          | <a href="#">098AM30150E</a>  |
| M30 x 200     | 24         | 5770                            | 976.0                     | <a href="#">098AM30200M</a>          | <a href="#">098AM30200E</a>  |
| M30 x 250     | 24         | 5770                            | 1115.0                    | <a href="#">098AM30250M</a>          | <a href="#">098AM30250E</a>  |
| M30 x 300     | 24         | 5770                            | 1420.0                    | <a href="#">098AM30300M</a>          | <a href="#">098AM30300E</a>  |

für feste Stellfüße: Lieferung inkl. Montagesatz 098XAMS03 (Stahl, verzinkt)  
 oder 098XAES03 (Edelstahl)  
 für feste Schwerlastfüße: Lieferung inkl. Montagesatz 098XAUM (Stahl, verzinkt)  
 oder 098XAUE (Edelstahl)

For pivot feet: Assembly set 098XAMS03 (zinc plated steel)  
 or 098XAES03 (stainless steel) included  
 For heavy-duty pivot feet: Assembly set 098XAUM (zinc plated steel)  
 or 098XAUE (stainless steel) included