





Б - Б




A



A

(Крышка условно не показана)



1. Максимальный ток на контакт: 2А
2. Сопротивление контакта 80 мОм max.
3. Электрическая прочность: 100 В АС в течение одной минуты
4. Пропускная способность: 2 ГГц @ -20Б
5. Температура эксплуатации -55 °С ... + 155 °С
6. Жизненный цикл 50000 установок
7. Тип контактов - пружиненные контакты ВеСи
8. Способ установки КУ на плату - 4 винта М2, без пайки
9. Материал основания - полиэфимирид

				АГЛД.685119.217				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Устройство контактирующее	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					ICS-SMD4-3048-2032-1			2:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					web: icssocket.ru			
Утв.					e-mail: info@icssocket.ru			
						Копировал		Формат А2