

PoE Коммутатор, 8 PoE + 1 Uplink, с Watchdog и грозозащитой

CO-SWP9C



PoE коммутатор с функцией антизависания (PoE Watchdog) для CCTV. 8xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 1xRJ45 Uplink 10/100. Неуправляемый по сети, DIP-управление. Производительность до 1.8Gbps / 1.34Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 110Вт. Питание DC 48~57В (блок питания 52В / 2.15А в комплекте), потребление до 115Вт. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP20, вес 1150г, размеры 191x108x29мм. Металлический кожух..

Паспорт.

Технические характеристики

Параметры	CO-SWP9C
Сетевой порт	8xPoE 10/100 + 1xUplink 10/100 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Управление механическое	DIP-переключатели: E - VLAN и увеличение линии 250м, D - PoE Watchdog, P - приоритет отключения PoE портов при превышении суммарной мощности.
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3af/at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	2K
Размер буфера	1.25Mb
Производительность	1.8Gbps / 1.34Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
LED индикация	Рабочий статус, активность PoE, активность порта, уровень нагрузки PoE.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af / 802.3at с функцией PoE Watchdog, до 30Вт на порт 1-8, до 110Вт полное
Питание, В	Питание DC 48-57В, блок питания DC 52В / 2.15А в комплекте
Потребление, Вт	до 115Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-20°C ~ +55°C
Диапазон влажности	5 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	1150
Размеры, мм	191x108x29
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru