

РоЕ Коммутатор промышленный, управляемый, с креплением на DIN рейку, 8РоЕ + 2COMBO

CO-PF-8P2F-P509M



Промышленный PoE коммутатор для CCTV. 8xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xUplink 10/100/1000. 2xSFP 10/100/1000 (совмещенные с 2xRJ45). Управляемый. Производительность 64Gbps / 4.17Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 120Вт. Резервируемое питание 48~57VDC, потребление до 150Вт. Температурный диапазон -40°C ~ +75°C, IP40, вес 1160г, размеры 164x147x52мм. Металлический кожух. . В комплекте: крепление на DIN рейку, кабель консольный.

Паспорт.

Технические характеристики

Параметры	CO-PF-8P2F-P509M
Сетевой порт	8xPoE 10/100 Base-TX RJ45 + 2xUplink 10/100/1000 Base-T(X) RJ45
Оптический порт	2xSFP 10/100/1000 (Совмещенные с 2xRJ45)
Управление по сети	L2
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1W RTSP, IEEE802.1D STP, IEEE802.1s MSTP, Storm Control, IGMP, DHCP, Aggregation IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, QoS, ACL
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	16K
Размер буфера	4Mb
Производительность	64Gbps / 4.17Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
Дальность передачи, км	от 0 до 20км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550 (определяется модулем SFP)
Поддержка типа оптического волокна	2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm
LED индикация	Питание, активность порта, наличие PoE.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af / 802.3at, до 30Вт на порт, до 120Вт полное.
Питание, В	Резервируемое питание от двух источников 48-57VDC, блок питания в комплект не входит
Потребление, Вт	до 150
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +75°C
Диапазон влажности	5 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	1160
Размеры, мм	164x147x52
Класс защиты, IPxx	IP40
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на DIN рейку в комплекте.

Комплектация: коммутатор-1шт; разъем для резервного блока питания-1шт; крепеж для DIN рейки-1шт; кабель консольный

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru