




Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions



□ 2.4
Befestigung beidseitig
* möglich.
Fixing on both sides possible


Anschlusschema/Scheme:



Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.: 2x115V 50-60Hz 1-4/6-9
 sek. I: 9V 15VA 12-14
 sek. II: 9V 15VA 17-19
 Temp.-Klasse/class: ta 70°C/B
 nicht kurzschlussfest/mon short-circuit-proof

Raster/Grid: Ansicht:Stiftseite/View:pin side



Kennzeichnung/Identification: Tampondruck/Ped printing

prim 2x115V 50-60Hz 1-4/6-9
 BV UI 396 0172
 HAHN nicht bestückbarer Bereich to 70°C/B
 sek 2x9V 2x15VA 12-14/17-19
 Extern: 2x sek 1,6AT

01	01.03.2013	auf max. Maße geändert	pbl
HAHN GmbH & Co. KG			
Transformator		BV UI 396 0172	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service			
Erstellt:	28.09.2009	Beurmann	Kunde
Geprüft:			Ort:
Maßstab:	1:1		Z.Nr.: 5868
Typ:	UI 39/21	-VE-	Projekt/Art-Nr.:
F:\QM\CAD\TRAF0-UI\verg\UI-39\396\BV-UI-396-0172-Serie			