

GRM0335C1E221JA01#

“#” 处为包装规格代号。





< 品名 (附包装代号) 一览 >

GRM0335C1E221JA01J

GRM0335C1E221JA01D

GRM0335C1E221JA01W

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	最小订货单位
J	330mm纸带	50000
D	180mm纸带	15000
W	180mm纸带 (W8P1)	30000

质量 (标准值)	
1个	0.33mg
φ180mm卷装	118g

在1 / 4页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0335C1E221JA01#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	0.6±0.03mm
宽度	0.3±0.03mm
厚度	0.3±0.03mm
静电容量	220pF ±5%
外部电极间距离g	0.2mm min.
外部电极尺寸e	0.1 to 0.2mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	25Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0201 (0603M)
温度特性	0±30ppm/°C
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25°C to 125°C

在2 / 4页

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0335C1E221JA01#


“#” 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。




■ GRM0335C1E221JA01 |Z| DC0V, 25degC



■ GRM0335C1E221JA01 R DC0V, 25degC



■ GRM0335C1E221JA01 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC1V



■ GRM0335C1E221JA01 C-AC Voltage capchange, DC0V, 25.0d


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0335C1E221JA01#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性



■ GRM0335C1E221JA01 C-Temp. capchange, DCOV, AC1Vrms

S参数S21



■ GRM0335C1E221JA01 S21 DCOV, 25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。