


Герметичные кабельные вводы с метрической резьбой



- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
 - Материал корпуса: нейлон 6.6, самозатухающий, не содержит галогенов, устойчивый к UV-излучению
 - Материал уплотнителя: неопрен
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +100 °С
- Тип резьбы: метрическая
- Конструкция прижимной гайки имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
- Степень защиты IP 68
- Электрическая прочность: 60 кВ/мм
- Удельное сопротивление: $1 \cdot 10^{12}$ Ом см
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Маркировка размера ключа на крепежной гайке
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Рекомендуемый инструмент:
 - системы гидравлические для пробивки отверстий:
 - ПГПО-60
 - ПГПО-60А
 - прессы гидравлические для пробивки отверстий:
 - ПГРО-60А
 - ПГРОу-60А
 - ПГРОп-60А
 - набор матриц НМПО-МГ для монтажа кабельных вводов серии



SKU	товарные позиции	тип	L ₁	S	S ₁	D	D ₁	D ₂
80033	MG-12 (Fortisflex)	■	8	19	17,5	4,5-6	12	15,7
80034	MG-16 (Fortisflex)	■	15	22,2	21,6	6-10	16	19,5
80035	MG-20 (Fortisflex)	■	15	25,6	26,2	9-14	20	25
80036	MG-25 (Fortisflex)	■	19	32,4	32,6	13-18	25	29,7
80037	MG-32 (Fortisflex)	■	16	41,4	40,4	18-25	32	38,2
80038	MG-40 (Fortisflex)	■	20	51,2	50	24-30	40	46,2
80039	MG-50 (Fortisflex)	■	22	62,7	60,5	30-40	50	58,3
80040	MG-63 (Fortisflex)	■	24	76	73,7	40-50	63	72