







Кабельные стяжки металлодетектируемые



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6 с металлическими пигментами и магнитными свойствами
- Цвет: синий
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Легко могут быть идентифицированы с помощью металлодетекторов, магнитов и рентгеновских установок
- Синий цвет упрощает обнаружение и идентификацию стяжек
- Специально разработаны для использования в пищевой и фармацевтической промышленности
- Инструмент: TG-01



SKU	товарные позиции	цвет	L	b
82021	KCC "Magnetic" 4x150 (Fortisflex)		150	3.6
82022	KCC "Magnetic" 5x200 (Fortisflex)		200	4.8
82023	KCC "Magnetic" 5x300 (Fortisflex)		300	4.8
82024	KCC "Magnetic" 5x370 (Fortisflex)		370	4.8