


DIN 912 нейлоновый (черный/белый) винт с шестигранной головкой


Обозначение	A	B, мм	Обозначение	A	B, мм
M3x4	M3	4	M5-12	M5	12
M3x5	M3	5	M5-15	M5	15
M3x6	M3	6	M5-20	M5	20
M3x8	M3	8	M5-25	M5	25
M3x10	M3	10	M5-30	M5	30
M3x12	M3	12	M5-35	M5	35
M3x15	M3	15	M5-40	M5	40
M3x18	M3	18	M5-45	M5	45
M3x20	M3	20	M5-50	M5	50
M3x25	M3	20	M6-8	M6	8
M4x5	M4	5	M6-10	M6	10
M4x6	M4	6	M6-12	M6	12
M4x8	M4	8	M6-15	M6	15
M4x10	M4	10	M6-20	M6	20
M4x12	M4	12	M6-25	M6	25
M4x15	M4	15	M6-30	M6	30
M4x20	M4	20	M6-35	M6	35
M4x30	M4	30	M6-40	M6	40
M4x35	M4	35	M6-45	M6	45
M4x40	M4	40	M6-50	M6	50
M5x6	M5	6	M6-55	M6	55
M5x8	M5	8	M6-60	M6	60
M5x10	M5	10			