

**Кодирование маркировки К73-17
по ГОСТ 28883-90**

МЕСЯЦ	ЗНАК	МЕСЯЦ	ЗНАК
Январь	1	Июль	7
Февраль	2	Август	8
Март	3	Сентябрь	9
Апрель	4	Октябрь	0
Май	5	Ноябрь	N
Июнь	6	Декабрь	D

Уном, В	ЗНАК	Уном, В	ЗНАК
63	K	500	V
100	N	630	630
160	Q	750	750
250	W	1000	1000
400	Y	1500	1500

ГОД	ЗНАК	ГОД	ЗНАК	ГОД	ЗНАК
2010	A	2016	H	2022	P
2011	B	2017	J	2023	R
2012	C	2018	K	2024	S
2013	D	2019	L	2025	T
2014	E	2020	M	2026	U
2015	F	2021	N	2027	V

Допуск по емкости «С»:

± 5 % - J
± 10 % - K
± 20 % - M

Полное обозначение емкости, мкФ	Кодированное обозначение емкости	Полное обозначение емкости, мкФ	Кодированное обозначение емкости
0,01	10 n	0,33	330 n
0,015	15 n	0,47	470 n
0,022	22 n	0,68	680 n
0,033	33 n	1,0	1 μ 0
0,047	47 n	1,5	1 μ 5
0,068	68 n	2,2	2 μ 2
0,1	100 n	3,3	3 μ 3
0,15	150 n	4,7	4 μ 7
0,18	180 n	0,001	1 n 0
0,22	220 n	0,0022	2 n 2
		22	22m

Пример маркировки:



0,22мкФ±20%
400В
22 03 В

220 n M
Y
P 3 В

0,47мкФ±10%
630В
22 03

470 n K
630
P 3

Для конденсаторов высотой Н>16мм маркировать товарный знак