


DO – 15 , DO – 201 , DO – 201AD , R – 6 , T – 1 .



Dim	A		B		C		D	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DO-15	25.40	—	5.50	7.62	0.686	0.889	2.60	3.60
DO-201	25.40	—	8.50	9.53	0.96	1.06	4.80	5.21
DO-201AD	25.40	—	7.20	9.50	1.20	1.30	4.80	5.30
R-6	25.40	—	8.60	9.10	1.20	1.30	8.60	9.10
T-1	25.40	—	2.60	3.20	0.53	0.64	2.20	2.60

All Dimensions in mm



## Диод BY255

Максимальное постоянное обратное напряжение, В - 910

Максимальное импульсное обратное напряжение, В - 1300

Максимальный прямой ток, А - 3

Максимально допустимый прямой импульсный ток, А - 150

Максимальный обратный ток, мкА - 5

Максимальное прямое напряжение, В - 1

Максимальное время обратного восстановления, мкс - 1

Общая емкость Сд, пФ - 50

Рабочая температура, С -65...+150

Корпус DO-201AD