

Зажимы анкерные для СИП-4 ЕКФ




Зажимы анкерные HEL-5506, HEL-5507, PA-4120, SO234M предназначены для крепления абонентской линии из двух или четырех проводов. Зажимы предусмотрены для проводников сечением от 16 до 120 мм². За счет пружины в прижимных механизмах монтаж проводника становится быстрее и удобнее. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, полимерные вставки выполнены из стеклонанполненного полимида.


Изображение	Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Диапазон сечений проводников мин., мм ²	Диапазон сечений проводников макс., мм ²	Масса нетто, кг	Артикул
	Зажим анкерный HEL-5506 ЕКФ	24,5	2 × 16	4 × 50	0,8	hel-5506
	Зажим анкерный HEL-5507 ЕКФ	29,4	2 × 70	4 × 95	1,3	hel-5507
	Зажим анкерный PA-4120 ЕКФ	40	2 × 25	4 × 120	1,3	pa-4120
	Зажим анкерный SO234M ЕКФ	29,4	2 × 50	4 × 120	1,2	so-234m

Габаритные и установочные размеры

Зажим анкерный HEL-5506, HEL-5507



Зажим анкерный PA-4120



Зажим анкерный SO234M

