

FQ14-3pin ZK**Описание**

Быстросъемные цилиндрические разъемы серии FQ соединяют цепи с нагрузкой до 25А и 400В, обеспечивают степень защиты IP67.

Характеристики

Сопротивление контактов, мΩ: 2.5-5

Сопротивление изоляции, МΩ: 5000

Степень защиты: IP67

Температурный диапазон: -55~+85 °С

Фланец для монтажа: Да

Функциональное назначение: Розетка

Ток, А: 10

Способ монтажа: На блок

Номинальное напряжение, В: 400

Количество контактов: 3

Корпус: Алюминий

Чертежи

