

# Стяжки крепежные термостойкие

Тип: КСТ



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Специальные добавки увеличивают термостойкость стяжек до +120 °С
- Цвет: натуральный, с зеленоватым оттенком
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +120 °С
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент для монтажа: TG-01, TG-03, TG-04



товарные позиции , цвет	в упаковке (шт)	макс. Ø охвата (мм)	рабочая нагрузка (кг)	Размеры (мм)	
				L	W
<b>КСТ 3x100 (Fortisflex)</b> 	100	22	8	100	2.5
<b>КСТ 4x150 (Fortisflex)</b> 	100	35	18	150	3.5
<b>КСТ 5x200 (Fortisflex)</b> 	100	50	22	200	4.5
<b>КСТ 5x300 (Fortisflex)</b> 	100	82	22	300	4.5
<b>КСТ 5x400 (Fortisflex)</b> 	100	105	22	400	4.8

всего позиций: 5