



RJ
45F


IP67



RJ45F Разъем на кабель


RJ45F6

Диаметр кабеля:
I: 5-6 мм, II: 6-7 мм





RJ45F Гнездо

RJ45F 71



Угловое гнездо

RJ45F71RA



Материалы и спецификация

Тип соединения	Байонет
Материал корпуса	Поликарбонат, Огнестойкость: V-0
Степень защиты (IP)	IP67
Температурный диапазон	-40 °C ~ +85 °C