


□ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm-
Messzubehör

□ 0.63 mm ... Ø 1.62 mm
Test Accessories

Accessoires de mesure
□ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm

EB0,76 EB1



Isolierte Ø 0,76 mm- und Ø 1 mm-Buchse mit federnder Kontaklamelle. Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen in Platten oder Gehäusen. **Lötanschluss.**

Insulated Ø 0.76 mm and Ø 1 mm socket, spring-loaded with Multilam. Brass. The socket is pressed into predrilled panels. **Solder connection.**

Douille à lamelles Ø 0,76 mm ou Ø 1 mm, isolée. Laiton. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. **Raccord à souder.**


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Isolierteil / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées: Isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs										
EB0,76	23.1009-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	I-EB1, 23.5000-*/ LB0,76, 41.0009	Au	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
EB1	23.1010-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 20 A	I-EB1, 23.5000-*/ LB1, 41.0010	Au	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorne: MB0,76, MB1 (→ Seite 197)	Press-in tools: MB0,76, MB1 (→ page 197)	Outils d'emmanchement : MB0,76, MB1 (→ page 197)

Miniatur-Abgreifer
XLHH-200

Miniature Test Clips

Pinces miniatures



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit Hakenklemme.

Highly flexible test lead with hook clips on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'un griffe-fils à crochet.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

XLHH-200	66.9415-□*	1000 V, CAT II / 1 A	0,75 mm ²		030 090	21 22
-----------------	-------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------	---------------------