


ProSupport Vor-Ort- Telefon- und Express-Hardware-Austausch-Services

Bei diesem Switch handelt es sich um ein High-Performance-Gigabit-Kupfer-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-Kabel (Cat.5). Acht 1000BASE-T Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Der Switch kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in Gigabit-Netzen mit 1000 MBit/s eingesetzt werden.

Leistungsmerkmale:

- 8 Autosensing-Gigabit-Kupfer-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
- Auto Uplink
- Halb- und Vollduplexbetrieb
- Store-and-Forward-Modus
- 8.000 MAC-Adressen
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- LED-Anzeigen
- Externes Netzteil
- Plug-and-Play-Installation
- Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos
- Limited Lifetime Warranty



Netzwerkanschlüsse:

8 10/100/1000 MBit/s Autosensing UTP Ports

LEDs:

Power, Collision/RX/TX und Duplex-Anzeigen zu jeden Port
Link- und Speed-Anzeigen zu jedem Port

Physikalische Spezifikationen:

- Abmessungen (HxBxT): 27x158x101 mm
- Gewicht: 520 Gramm
- Netzteil-Leistungsaufnahme: 17,5 W

Zertifizierungen:

UL (UL 1950), CUL, C-TICK

Elektromagnetische Verträglichkeit:

FCC Class A und VCCI Class A,
CE Class A, MIC

Performance-Spezifikationen:

- Bandbreite: 8 GBit/s (Non-Blocking)
- Forward Rate (10 MBit/s Port): 14.800 Pakete/Sek.
- Forward Rate (100 MBit/s Port): 148.000 Pakete/Sek.
- Forward Rate (1000 MBit/s Port): 1.488.000 Pakete/Sek
- Latency (100 zu 100 MBit/s): 20 μ sec (max.)
- Latency (1000 to 1000 MBit/s): 10 μ sec (max.)
- Queue Buffer Memory: 32 KBytes pro Port
- MAC Address Database: 8000
- Acoustic Noise: 0 dB
- Heat Dissipation: 38,8 Btu/hr

Garantie:

Limited Lifetime Warranty

(Die Limited Lifetime Warranty unterliegt nur folgenden zeitlichen Beschränkungen: Sie wird gewährleistet (i) für den Zeitraum, während dessen der Ersterwerber Eigentümer des ProSafe-Produkts ist, und endet (ii) - aufgrund rechtlicher Vorgaben - spätestens dreißig (30) Jahre ab dem Datum des Kaufs des ProSafe-Produkts durch den Ersterwerber. Die Limited Lifetime Warranty schränkt die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bestehenden Gewährleistungsrechte in keiner Weise ein, sondern besteht unabhängig neben diesen.)

Betriebsumgebung:

- Temperatur: 0 bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: max. 90%, nicht kondensierend