




Produktname | *Product name*: APS600
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0022 / 1201-0000-520
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-LN-2016-31
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 09.10.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
VA	Part Number Reference Added	23.10.2020	JF
V0	-	09.10.2019	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_ODA, Template version: V30

Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply:


AC Eingangsstecker:	EU-Stecker	AC input plug:	EU plug
AC Eingangsspannung:	100 V - 240 V \pm 10 %	AC input voltage:	100 V - 240 V \pm 10 %
AC Eingangsstrom:	Max. 250 mA	AC input current:	Max. 250 mA
AC Eingangsfrequenz:	60 Hz / 50 Hz	AC input frequency:	60 Hz / 50 Hz
AC Leistungsaufnahme im Leerlauf:	< 0,1 W	AC power consumption at stand-by:	< 0.1 W
DC Ausgangsspannungsauswahlmöglichkeiten: (\pm 10 %, stabilisiert)	3 V 4,5 V 5 V 6 V 7,5 V 9 V 12 V	DC output voltage selection options: (\pm 10 %, regulated)	3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V
DC Ausgangsstrom:	600 mA	DC output current:	600 mA
Ausgangsschutz:	Kurzschluss	Output protection:	Short circuit
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0 °C...25 °C	Operating temperature:	0 °C...25 °C
Lagertemperatur:	-25 °C...70 °C	Storage temperature:	-25 °C...70 °C
Gewicht:	125 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung	Weight:	125 g incl. accessories, without package
Gehäusetypp:	Steckergehäuse	Housing type:	Plug-in case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff	Housing material:	ABS plastic
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - AC Netzteil - Einstellschlüssel für Sekundärspannung - Sekundärstecker-Set - Mehrsprachige Bedienungsanleitung 	Shipment:	<ul style="list-style-type: none"> - AC power supply - Key for adjustment of secondary voltage - Secondary plug set - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box