



Маркировочные шильдики
Поставляются в разобранном состоянии!



Маркировочные полосы

Маркировочные полосы

Тип	Номер по каталогу	Упак. единица	Тип	Номер по каталогу	Упак. единица	Тип	Номер по каталогу	Упак. единица															
Исполнение N:			Исполнение из ПВХ, цвет черный и слоновая кость,			Исполнение из ПВХ																	
Материалы:			длина 1 м			длина 1 м																	
Специальный светостойкий пластик,			белый картон для маркировки и защитный целлофан			картон для маркировки и защитный целлофан																	
прозрачный, белый картон для маркировки						315 GK	90.810.3055.0	10															
300 B	90.100.1154.0	100	319/13,5 K elf.	90.800.1055.8	10	без картона, с молочно-белой целлофановой вкладкой																	
300	90.100.0554.0	100	319/17,5 K elf.	90.800.2055.8	10	315 GC	90.811.3055.0	10															
301	90.100.0754.0	100																					
303	90.100.0854.0	100	319/13,5 K schwarz	90.800.1055.1	10																		
305	90.100.1054.0	100	319/17,5 K schwarz	90.800.2055.1	10																		
						Замыкающий элемент																	
						315 E	05.590.0052.0	100															
Исполнение K:																							
Маркировочный картон в перфорированных листах для																							
машинного нанесения маркировки																							
300 BK	90.100.1354.0	100																					
300 K	90.100.1254.0	100																					
301 K	90.100.1454.0	100																					
303 K	90.100.1554.0	100																					
305 K	90.100.1654.0	100																					
L	B	h	a	e	d	d	l, b	L	B	h	a	e	d	d	l, b	L	B	h	a	e	d	d	l, b
30	17,5	4	11	3,6	4,6	27	14,5	1000	20	4	13,5					1000	16	4	9				
45	17,5	4	26	3,6	4,6	42	14,5	1000	24	4	17,5					1000	16	4	9				