


RUICHI

Вентилятор улитка RQR30090B 24VDC



1. Общая информация

Наименование	Описание	Условия испытания
Размер, мм	30x30x10	
Тип	Вентилятор постоянного тока	
Тип подшипника	S - скольжения	
Номинальное напряжение, В	DC24	
Рабочее напряжение, В	DC 18...26,8	
Мощность, Вт	1,2	
Номинальный ток, А	0,06 + 10% МАКС.	При номинальном напряжении: 1. 25°C 2. Относительная влажность 65% 3. Измерение через 5 минут
Номинальная скорость, об/мин/мин	7000 ±10%	
Производительность, CFM / м ³ /мин	3,9 0,09	1. Устройство для измерения PQ 2. Стандарт: AMCA 3. Номинальное напряжение 4. Номинальный ток
Давление, ммН2О	1,23	
Уровень шума, дБ	28,7	1. Номинальное напряжение 2. Немая Комната 3. Расстояние: 1 М 4. Фоновый шум: <18 дБ
Вес, гр.	4	